




Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KLM...



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-30...150 °C	-22...302 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M12 x 1,5 külső menet	
Felhasználási terület		
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Beszerezés	felületre szerelhető RTD szilárd testekhez	
Nyomásállóság	[bar]	500
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	-30...150 °C	-22...302 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	4 / 12; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	12683,9
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	214,2
Ház	Becsavarozható érzékelő	
Méretek	[mm]	M12 x 1,5 / L = 31
Menet megjelölés	M12 x 1,5	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4301 / 304)	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M12 x 1,5 külső menet	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

TS5951




Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KLKM...

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, szilikon; érvég hüvelyezett vezetékkel

Csatlakozás



RD = Érszínek :
WH = piros
 fehér