




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFR12ADB/US-100

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Felhasználási terület		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	300
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	27 x 27 x 72
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


SFR12ADB/US-100

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 (5 x 0.5mm²) m



Csatlakozás



BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke