


Áramlásőr

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 belső menet M18 x 1,5
2 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

M18 x 1,5 belső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-5...10

Üzemi feszültség [V]

85...265 AC

Névleges feszültség AC [V]

< 240

Védelmi osztály

II

Polaritáscsere-védelem

nem

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

15; (optikailag jelzett)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1



Áramlásőr

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		relé
Digitális kimenetek száma		1
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kontakt terhelhetősége		3 A (250 V AC / 30 V DC); (kapcsolási ciklusok száma: 20 millió mechanikusan; kapcsolási ciklusok 3 A-es terhelésnél: 100,000 elektromos; kapcsolás típusa: záró)
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	300
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		nyomógomb
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,276
Méret	[mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés		M18 x 1,5
Anyag		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	10 x LED, 3-színű



Áramlásór

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Elektromos csatlakozás

Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
-------------------	--

Megjegyzések

Megjegyzések	ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
--------------	--


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C



Csatlakozás

Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű