


Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-050KFBD06-

/US/



L = rúdhossz megfelel az EL beépítés hosszának



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Beépítési hossz EL [mm]	50	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	160	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	50
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
---------------	-------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	-------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100
Védettség	IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	22831	

Mechanikai adatok

Súly [g]	31,5
Méreték [mm]	Ø 6
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-050KFBD06-

/US/

Folyamatcsatlakozás		Ø 6 mm
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	50

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

