




Áramlásőr

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207



- 1 LED-soros kijelző
2 beállító nyomógomb



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

M18 x 1,5 belső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

300

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]

-5...10



Áramlásőr

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Üzemi feszültség	[V]	85...265 AC
Névleges feszültség AC	[V]	< 240
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	10

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	relé
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kontakt terhelhetősége	3 A (250 V AC / 30 V DC); (kapcsolási ciklusok száma: 20 millió mechanikusan; kapcsolási ciklusok 3 A-es terhelésnél: 100,000 elektromos; kapcsolás típusa: záró)
Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	45
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...100
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Reprodukálhatóság	[cm/s]	1...5
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz		vízhez 5...100 cm/s; 25 °C
		Gyári beállítás
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	300
Kapcsolási pont pontossága	[cm/s]	± 2...±10; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás)
Hiszterézis	[cm/s]	2...5; (vízhez 5...100 cm/s; 25 °C; Gyári beállítás)

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	nyomógomb
---------------------------	-----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------



Áramlásór

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	DIN EN 60947-5-9	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	340,194
Méret	[mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés		M18 x 1,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	10 x LED, 3-színű
---------	---------	-------------------

Elektromos csatlakozás

Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
-------------------	---

Tartozékok


Szállított tételek	Adapter: 1 x 1/2-14NPT, E40107
	Dugós csatlakozó: 1, W70207

Megjegyzések

Megjegyzések	ajánlás Rövidzárlat után ellenőrizze a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A



Áramlásór

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű