




Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



1 potenciométer

Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	Ø 23 mm
Felhasználási terület	
Közeghőmérséklet [°C]	-10...50
Nyomásállóság [bar]	1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC
Áramfelvétel [mA]	50
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	60
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Relé kimenetek száma	1
Kontakt terhelhetősége	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál elenged
Mérési / beállítási tartomány	
Gázok	
Beállítási tartomány [cm/s]	100...1000
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	100...400



Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	5
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	3...60
Gázok		
Válaszidő	[s]	3...60
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	1202
UL minősítés	UL tanusítvány száma	I029
	UL fájl száma	E174189
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	380
Méretek	[mm]	Ø 23 / L = 142
Anyagok		ház: PBT; érzékelő felület: titánium
Közeggel érintkező anyagok		PBT; titánium
Folyamatcsatlakozás		Ø 23 mm
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs: 1, E40048
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

SL5102




Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Csatlakozás



BN =	Érszínek :	barna
BU =		kék
BK =		fekete
WH =		fehér