




Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23XEE40KG/2M/BS



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	Ø 23 mm
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Közeghőmérséklet [°C]	35...65
Nyomásállóság [bar]	1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 35
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	90
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	analóg jel
Analóg kimenetek száma	1
Analóg feszültség kimenet [V]	0...10
Mérési / beállítási tartomány	
Átfolyási tartomány [cm/s]	200...2000
Megjegyzés az áramlási tartományhoz	= 1...10 V



Légáramlás ellenőrző műszer

SLG23XEE40KG/2M/BS

Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	726
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	219
Méretek	[mm]	Ø 23 / L = 142
Anyagok		ház: PBT; érzékelő felület: titánium
Közeggel érintkező anyagok		PBT; titánium
Folyamatcsatlakozás		Ø 23 mm
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs: 1, E40048
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Csatlakozó: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kódolás: A; Érintkezők: aranyozott		

Csatlakozás

