


Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre

Felhasználási terület

Alkalmazás	áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	-10...10
Üzemi feszültség	[V]	< 230 AC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	3
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	30
Csatornák száma		1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behúz
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél	hőmérséklettúllépés esetén a relék behúznak

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű		tolókapcsoló
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Hőmérséklet-tartomány	[°C]	-20...40
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága	[K]	4

Környezeti körülmények


Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/230VAC

Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sínes szereléshez	
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²		
Csatlakozás		



- 1: Relais hőmérséklet-ellenőrzés
 2: Relais áramlásellenőrzés
 Érszínek :

BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke