

Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SR0150

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 szerelés DIN sínre


Felhasználási terület

Alkalmazás

áramlásellenőrzés; hőmérséklet-ellenőrzés; Vezeték ellenőrzés

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	-10...10
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	70
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	30
Csatornák száma	1

Kimenetek

Elektromos kivitel	relé
Kontakt terhelhetősége	4 A, 250 V AC
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél	relé áramlásnál behűz
Kapcsolási funkció hőmérséklet-ellenőrzésnél	relé hőmérséklettúllépéskor elenged
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál	a relé vezetéktörés vagy rövidzárlat esetén elenged

Reakcióidők

Válaszidő [s]	< 10
---------------	------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Közeg kiválasztás folyékony/ gáznemű	tolókapcsoló



Kiértékelőegység áramlásérzékelőkhöz

VS0200/ 24VDC

Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Hőmérséklet-tartomány	[°C]	20...80
A beállított kapcsolási pont reprodukálhatósága	[K]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20

Mechanikai adatok

Ház		ház DIN sínes szereléshez
Méret	[mm]	75 x 55 x 110
Anyag		műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
	kapcsolási állapot	LED, piros
	kapcsolási állapot	LED, piros


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 16 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



1: Relais Vezeték ellenőrzés / hőmérséklet-ellenőrzés

2: Relais áramlásellenőrzés

Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete

WH = fehér

GY = szürke