ST0516


Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SI2100

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás		Varivent DN25
Felhasználási terület		
Alkalmazás		steril tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...95
Nyomásállóság	[bar]	30
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 45
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 20
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 1

ST0516


Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Kimenetek			
Összes kimenet száma			1
Kimeneti jel			kapcsoló jel
Elektromos kivitel			PNP
Digitális kimenetek száma			1
Kimeneti funkció			záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]		2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]		400
Rövidzárlat-védelem			igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa			ütemezett
Túlterhelés-védelem			igen
Mérési / beállítási tartomány			
Beállítási tartomány	[cm/s]		3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]		3...60
Pontosság / eltérés			
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]		15
Reakcióidők			
Válaszidő	[s]		1...10
Szoftver / programozás			
Kapcsolási pont beállítás			potenciométer
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]		-20...30
Védettség			IP 67
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]		72 x 41 x 83
Anyagok			PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok			rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás			Varivent DN25
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		működés	11 x LED
Megjegyzések			
Csomagolási egység			1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



ST0516

Áramlásőr

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Csatlakozás

