


Áramlásőr

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5010 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	10...50
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]	10...50
-----------------------	---------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
----------------------	---



Áramlásőr

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok	
Beállítási tartomány [cm/s]	100...500

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	1
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...2
---------------	-------

Folyadékok

Válaszidő [s]	1...2
---------------	-------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
---------------------------	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	10...50
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
---------	---------	----------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

