




Áramlásőr

SCK38ABAFNKG/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	R 3/8
Felhasználási terület	
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	NPN
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5



Áramlásőr

SCK38ABAFNKG/PH

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	R 3/8 / L = 83
Menet megjelölés		R 3/8
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		R 3/8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db





Áramlásór

SCK38ABAFNKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete