




Áramlásőr

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5010 + E40104
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	T-idom QL 18 / ST DIN 2353
Felhasználási terület	
Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	10...50
Nyomásállóság [bar]	300
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel



Áramlásór

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány [cm/s]	100...500
-----------------------------	-----------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	300
-----------------------------	-----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...2
---------------	-------

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
---------------------------	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	10...60
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Méretek [mm]	60 x 41 x 101
Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	T-idom QL 18 / ST DIN 2353

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	11 x LED
---------	---------	----------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Áramlásór

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Csatlakozás

