


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5010 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	10...50
Nyomásállóság [bar]	300

Folyadékok

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeghőmérséklet [°C]	10...50

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 45
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------



Áramlásőr

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		1
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]		2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]		400
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány [cm/s]		100...500
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens [K/min]		1
Reakcióidők		
Válaszidő [s]		1...2
Folyadékok		
Válaszidő [s]		1...2
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		10...50
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/4 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Áramlásór

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

