


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STM12AAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok; agresszív közegek
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	5

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS 0100
--	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	7
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méret	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

ST1400




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

STM12AAC

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér