

AC1008




Gateway DeviceNet AS-Interface dengan PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1318

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Interface pemrograman RS232C
- 2 Interface DeviceNet



Aplikasi

Aplikasi

digunakan sebagai pengontrol mini dan gateway

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV)
Peringkat isolasi	[V]	500
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	80
Konsumsi daya maks.	[VA]	10
Pemisahan potensial		ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Interface

Interface komunikasi	RS232
----------------------	-------

RS232

Jumlah interface R232	1
Laju transmisi	4800...62400 Baud
Tipe konektor	SUB-D
Tipe penggunaan	pemrograman



Gateway DeviceNet AS-Interface dengan PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Klasifikasi AS-i		
Profil master AS-i		M1
Sertifikat AS-i		22504
Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Material	aluminium	
Elemen display/pengoperasian		
Display	pemeriksaan fungsi	2 x LED, merah
		2 x LED, hijau
		2 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal sekrup: 5 x		
Koneksi		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE