

# AC1014




## Gateway DeviceNet AS-Interface dengan PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1324

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Interface pemrograman RS232C
- 2 Interface DeviceNet



### Aplikasi

Aplikasi

digunakan sebagai pengontrol mini dan gateway

### Data kelistrikan

|                               |      |                                   |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|
| Tegangan pengoperasian        | [V]  | 22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV) |
| Peringkat isolasi             | [V]  | 500                               |
| Konsumsi arus maks. dari AS-i | [mA] | 80                                |
| Konsumsi daya maks.           | [VA] | 10                                |
| Pemisahan potensial           |      | ya                                |

### Output

|                    |      |
|--------------------|------|
| Desain kelistrikan | AS-i |
|--------------------|------|

### Interface

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Interface komunikasi | RS232 |
|----------------------|-------|

### RS232

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Jumlah interface R232 | 1                 |
| Laju transmisi        | 4800...62400 Baud |
| Tipe konektor         | SUB-D             |
| Tipe penggunaan       | pemrograman       |



## Gateway DeviceNet AS-Interface dengan PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

| Kondisi pengoperasian          |                                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Suhu sekitar                   | [°C]                            | 0...60          |
| Suhu penyimpanan               | [°C]                            | -20...70        |
| Kelembapan udara relatif maks. | [%]                             | 95              |
| Perlindungan                   |                                 | IP 20           |
| Klasifikasi AS-i               |                                 |                 |
| Profil master AS-i             |                                 | M1              |
| Sertifikat AS-i                |                                 | 22504           |
| Data teknis                    |                                 |                 |
| Casing                         | casing untuk pemasangan rel DIN |                 |
| Material                       | aluminium                       |                 |
| Elemen display/pengoperasian   |                                 |                 |
| Display                        | pemeriksaan fungsi              | 2 x LED, merah  |
|                                |                                 | 2 x LED, hijau  |
|                                |                                 | 2 x LED, kuning |
| Keterangan                     |                                 |                 |
| Jumlah paket                   | 1 buah                          |                 |
| Koneksi listrik                |                                 |                 |
| terminal sekrup: 7 x           |                                 |                 |
| Koneksi                        |                                 |                 |

|   |         |
|---|---------|
| 7 | AS-i 2+ |
| 6 | AS-i 2- |
| 5 | + 24 V  |
| 4 | 0 V     |
| 3 | AS-i 1+ |
| 2 | AS-i 1- |
| 1 | PE      |