


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STM12ABBE1/30m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100 Ex
---	------------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Gázok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

ST1214



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ABBE1/30m

Méret	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		M12 x 1


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga