


STM12ZBB/10M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Folyamatcsatlakozás	M12 x 1,75
---------------------	------------

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
------------	------------------------------

Közeg	folyadékok; Gázok
-------	----------------------------

Nyomásállóság	[bar]	30
---------------	-------	----

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
------------	------------------------------

Közeghőmérséklet	[°C]	0...120
------------------	------	---------

Gázok	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Közeghőmérséklet	[°C]	0...100
------------------	------	---------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő	VS 0100
--------------------------	---------

elektronikához	12 1211
----------------	---------

Folyadékok	
------------	--

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Beállítási tartomány	[cm/s]	200...1500
----------------------	--------	------------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
------------------------	--------	-----------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — ST1306-00 — 06.03.2003 —



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

STM12ZBB/10M

Reakcióidők	
Válaszidő [s]	1...10
Folyadékok	
Válaszidő [s]	1...10
Gázok	
Válaszidő [s]	1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M12 x 1,75
Menet megjelölés	M12 x 1,75
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1,75
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 10 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm²	
Csatlakozás	



Érszínek :

BN = barna
 GN = zöld
 WH = fehér
 YE = sárga