

AC1311




Gateway CANopen AS-Interface dengan PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1331
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Aplikasi	pengontrol terdesentralisasi; Gateway CANopen
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 500
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	10
Konsumsi daya maks. [VA]	10
Jumlah master AS-i	1
Interface	
Interface komunikasi	RS232; CAN
CAN	
Jumlah interface CAN	1



Gateway CANopen AS-Interface dengan PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokol		CANopen	
Tipe penggunaan		transmisi data	
RS232			
Jumlah interface R232		1	
Laju transmisi		9600...115200 Baud	
Tipe konektor		RJ11	
Tipe penggunaan		pemrograman	
Catatan tentang interface		diisolasi secara elektrik	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	0...60	
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95	
Perlindungan		IP 20	
Klasifikasi AS-i			
Versi AS-i		2.1	
Profil master AS-i		M3	
Sertifikat AS-i		61107	
Data teknis			
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN	
Material		aluminium; pelat baja galvanis	
Elemen display/pengoperasian			
Display	fungsi	3 x LED, merah	
		2 x LED, hijau	
		2 x LED, kuning	
		display LCD grafis penuh	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Koneksi			

