


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5001 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	NPN



Áramlásőr

SCR14ABAFNKG/PH

Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Mérési / beállítási tartomány	
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés	
Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
Reakcióidők	
Válaszidő [s]	1...10
Szoftver / programozás	
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	működés 11 x LED
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Áramlásór

SCR14ABAFNKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete