


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR12AAC/US-100-H

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok; agresszív közegek
-------	-------------------------------

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Nyomásállóság	[bar]	5
---------------	-------	---

Folyadékok

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Folyadékok

Válaszidő	[s]	2...20
-----------	-----	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR12AAC/US-100-H

Mechanikai adatok


Ház	menetes kialakítás
Anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m

**Csatlakozás**

BN =	Érszínek :
WH =	barna
YE =	fehér
GN =	sárga
	zöld