

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR12AACE1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	5

Folyadékok

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS 0100 Ex
--	------------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]	7
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**


STR12AACE1

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm²**Csatlakozás**

	Érszínek :
BN =	barna
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga