


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40096

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC

Áramfelvétel [mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

kapcsoló jel

Elektromos kivitel

PNP



Áramlásőr

SCR12ABBFPKG/PH

Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Mérési / beállítási tartomány	
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés	
Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
Reakcióidők	
Válaszidő [s]	1...10
Szoftver / programozás	
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Méreték [mm]	60 x 41 x 83
Anyagok	PBT-GF20
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	működés 11 x LED
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30 csavarhúzó
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Áramlásór

SCR12ABBFPKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete