




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40127

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
Felhasználási terület	
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 45
Polaritáscsere védelem	igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Kimenetek	
Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1



Áramlásőr

SCN12ABAFPKG/PH

Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC	[mA]	400	
Rövidzárlat-védelem		igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett	
Túlterhelés-védelem		igen	
Mérési / beállítási tartomány			
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300	
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60	
Pontosság / eltérés			
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15	
Reakcióidők			
Válaszidő	[s]	1...10	
Szoftver / programozás			
Kapcsolási pont beállítás		potenciométer	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80	
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Anyagok		PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	működés	11 x LED	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	





Áramlásór

SCN12ABAFPKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete