




Áramlásőr

SCN12ADBAKOW/LS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5006 + E40107

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas nyomású környezet
Közeg	folyadékok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...60
Nyomásállóság [bar]	300

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	70...140 AC
Áramfelvétel [mA]	< 40
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	relé
Digitális kimenetek száma	1




Áramlásőr

SCN12ADBAKOW/LS

Kimeneti funkció	záró	
Rövidzárlat-védelem	nem	
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	300
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Anyagok	PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C



ST3653



Áramlásór

SCN12ADBAKOW/LS

Csatlakozás

