


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR34ABA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 3/4 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0100
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	5...1500
-----------------------------	----------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STR34ABA

Reakcióidők	
Válaszidő [s]	1...10
Folyadékok	
Válaszidő [s]	1...10
Gázok	
Válaszidő [s]	1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	G 3/4 külső menet
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér