


Áramlásőr

SCE18ADBFPKG/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SI5000 + E40104

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Folyamatcsatlakozás

T-idom QL 18 / ST DIN 2353

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas nyomású környezet

Közeg

folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

300

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...36 DC

Áramfelvétel [mA]

< 45

Polaritáscsere védelem

igen

Bekapcsolási késleltetési idő [s]

< 20

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 1

Kimenetek

Összes kimenet száma

1

Kimeneti jel

kapcsoló jel



Áramlásőr

SCE18ADBFPKG/PH

Elektromos kivitel	PNP	
Digitális kimenetek száma	1	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány [cm/s]	3...300	
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60	
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens [K/min]	300	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	1...10	
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	potenciométer	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80	
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Méretek [mm]	60 x 41 x 101	
Anyagok	PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Folyamatcsatlakozás	T-idom QL 18 / ST DIN 2353	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	11 x LED
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

ST6600



Áramlásór

SCE18ADBFPKG/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
BK =	kék
	fekete