


Modul PCB AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W



Aplikasi

Aplikasi	casing untuk pemasangan pada panel
----------	------------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Total beban arus maks.	[A]	0.2; (arus total untuk semua input dan output yang dipasang dari AS-i: 200 mA)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	15...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 3
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Beban arus maks. per output [mA]	50
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya
Output suplai aktuator	AS-i

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 20



Modul PCB AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
MTTF	[ANN]	322
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Mode pengalamatan yang lebih luas		tidak
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-7.0.F
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	0.F
Data teknis		
Berat	[g]	115
Tipe pemasangan		untuk casing Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
Keterangan		
Keterangan	PCB juga dapat diintegrasikan ke dalam casing RMQ22.	
	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.	
	Pasang unit sehingga bagian yang terbuka tidak dapat disentuh.	
Jumlah paket		1 buah




Modul PCB AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Koneksi listrik

Kabel: 0.2 m

Koneksi



Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
RD = merah