


AC2950



Distributor daya pasif

ProcessLine 4SB IP69K



Tergantung pada versi, beberapa LED tidak aktif



Aplikasi		
Desain		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Aplikasi		area higienis dan basah pada industri makanan
Data kelistrikan		
Kelas perlindungan		III
Deteksi arus berlebih		ya; (4400 mA ± 200 mA)
Operasi AS-i		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...31.6 DC; (AS-i)
Konsumsi arus	[mA]	4000; (AS-i)
Suplai tegangan tambahan	[V]	15...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan	[mA]	4000; (AUX)
Operasi IO-Link		
Tegangan pengoperasian	[V]	20...30 DC; (US)
Konsumsi arus	[mA]	4000; (US)
Suplai tegangan tambahan	[V]	20...30 DC; (UA)



Distributor daya pasif

ProcessLine 4SB IP69K

Konsumsi arus maksimal dari [mA]
suplai tambahan

4000; (UA)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000
Perlindungan	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K)
Peringkat perlindungan (NEMA 250)	6P
Tingkat kekotoran	2
Media kimia	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1
	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA

Pengujian/persetujuan

EME	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	379	

Data teknis

Berat [g]	284.8
Dimensi [mm]	152 x 59.3 x 38.4
Material	casing: PA abu-abu; colokan dan soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau AS-i / AUX / US / UA
	kesalahan	LED, merah

Koneksi listrik

Koneksi modul	M12
---------------	-----

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - Power IN

Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 0.6...0.8 Nm





Distributor daya pasif

ProcessLine 4SB IP69K

Operasi AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Operasi IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Koneksi listrik - Power OUT

Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 0.6...0.8 Nm



Operasi AS-i 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Operasi IO-Link 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.