




Vortex-áramlásőr

SVM12XXD0KG/US-100



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Analog kimenetek száma: 1	
Mérési tartomány	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 DN6	
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz	
Beszerelés	csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül	
Közeg	víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok	
Közeghőmérséklet	[°C]	-40...100
Min. repesztőnyomás	[bar]	25
Min. repesztőnyomás	[MPa]	2,5
Nyomásállóság	[bar]	12
Nyomásállóság	[MPa]	1,2
Megjegyzés a nyomásállósághoz	40 °C -ig	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	8...33 DC
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III	
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 2



Vortex-áramlásőrző

SVM12XXD0KG/US-100

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	1	
Kimeneti jel	analóg jel	
Analóg kimenetek száma	1	
Analóg áram kimenet [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))	
Max. terhelés [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Pontosság / eltérés		
Áramlásellenőrzés		
Pontosság (mérési tartományban)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (víz)	
Ismétlési pontosság	0,2; (% -a végértéknek)	
Reakcióidők		
Áramlásellenőrzés		
Válaszidő [s]	0,5	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-15...85	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-30...85	
Védettség	IP 65	
Kavitáció	P(abszolút) kibocsátás / P(különbség) > 5.5 az üregképződés elkerülésére	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61326-2-3	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	vízzel / 10...61 Hz 1 mm
		vízzel / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [év]	380	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	67	
Anyagok	PA 6T	
Közeggel érintkező anyagok	ETFE; PA 6T; FKM	
Meghúzási nyomaték [Nm]	12	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 DN6	
Megjegyzések		
Megjegyzések	MW = Mért érték	
	MEW = mérési tartomány végértéke	
Csomagolási egység	1 db	

Vortex-áramlásőrző


SVM12XXD0KG/US-100

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás




OUT: analóg kimenet
színek DIN EN 60947-5-2 szerint
Érszínek :
BN = barna
WH = fehér

Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség

dP [mbar] DN6




dP Nyomásveszteség

Q átfolyási mennyiség

Vortex-áramlásőr

SVM12XXD0KG/US-100

min. 10 év élettartam a
hőmérsékletre és áramlásra
vonatkoztatva



nyomásállóság (bar)

