


Modul universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 50

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital		4
Suplai sensor dari input		AS-i
Arus input Tinggi	[mA]	3...5
Arus input Rendah	[mA]	0.5...1

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i		S-0.F
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0
Kode ID AS-i	[hex]	F



Modul universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	penetapan	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Penetapan bit parameter	bit parameter	fungsi			
	P0	pemantauan : I1 sensor	dinonaktifkan* /	diaktifkan	
	P1	pemantauan : I2 sensor	dinonaktifkan* /	diaktifkan	
	P2	pemantauan : I3 sensor	dinonaktifkan* /	diaktifkan	
	P3	pemantauan : I4 sensor	dinonaktifkan* /	diaktifkan	

Data teknis

Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
Material	PA 6-GF30; baja tahan karat (1.4305/303)

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, kuning

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

klem cage:

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: