


Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5205

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 235

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	NPN
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya


Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------



Modul AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar	[°C]	-25...85			
Perlindungan		IP 67			
Pengujian/persetujuan					
EME		EN 50295			
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i		S-0.0			
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0			
Kode ID AS-i	[hex]	0			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis					
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC			
Material		PBT			
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi			LED, hijau	
	fungsi			LED, kuning	
Keterangan					
Keterangan		Modul ini bisa dialamatkan ulang hingga 15 kali.			
Jumlah paket		1 buah			
Koneksi listrik					
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:					
Konektor: M12; pengkodean: A					
					

Koneksi

