



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ANN]		406		
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i		soket pengalaman				
Mode pengalaman yang lebih luas		ya				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		0		
Kode ID AS-i		[hex]		A.E		
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	4	4	4	4
Data teknis						
Berat		[g]		173		
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung				
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Aksesori						
Item dikirim		bagian bawah				
Aksesori (opsional)		Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan						
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
Jumlah paket		1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Konektor: M12; pengkodean: A



	Input
1	Suplai sensor L+
2	tidak digunakan
3	Suplai sensor L-
4	input data
5	tidak digunakan