


AL1330



Master IO-Link dengan interface EtherCAT

IO-Link Master DL EC 4P IP67



Aplikasi	
Aplikasi	Modul I/O untuk aplikasi lapangan
Fungsi skema perkabelan	interface fieldbus
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA]	300...3900; (US)
Kelas perlindungan	III
Suplai sensor US	
Total beban arus maks. [A]	3.6
Input/output	
Jumlah total input dan output	8; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 8; Jumlah output digital: 4
Input	
Jumlah input digital	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Level peralihan tinggi [V]	11...30
Level peralihan rendah [V]	0...5



Master IO-Link dengan interface EtherCAT

IO-Link Master DL EC 4P IP67

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya	
Output		
Jumlah output digital	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
Beban arus maks. per output [mA]	300	
Tahan dari hubung singkat	ya	
Interface		
Interface komunikasi	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherCAT		
Standar transmisi	100Base-TX	
Laju transmisi	100 MBit/s	
Protokol	EtherCAT	
Pengaturan pabrik	Alamat MAC: lihat label tipe	
Catatan tentang interface	AoE (ADS over EtherCAT)	
	CoE (CANopen over EtherCAT)	
	EoE (Ethernet over EtherCAT)	
	FoE (File Access over EtherCAT)	
Ethernet - Internet of Things		
Standar transmisi	10Base-T; 100Base-TX	
Laju transmisi	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokol	MQTT JSON	
Pengaturan pabrik	Alamat IP: 169.254.x.x	
	subnet maks: 255.255.0.0	
	alamat IP gateway: 0.0.0.0	
	Alamat MAC: lihat label tipe	
Catatan tentang interface	Protokol aman: HTTPS	
IO-Link Master		
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Jumlah port kelas A	4	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90	
Perlindungan	IP 65; IP 66; IP 67	
Peringkat perlindungan (NEMA 250)	6P	
Tingkat kekotoran	2	
Media kimia	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	



Master IO-Link dengan interface EtherCAT

IO-Link Master DL EC 4P IP67

Ketahanan terhadap getaran	[ANN]	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
		DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF			95

Data teknis			
Berat	[g]	302.5	
Material		casing: PA oranye; soket: kuningan berlapis nikel	
Material penyegel		FKM	

Keterangan			
Keterangan		Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket		1 buah	

Koneksi listrik - Ethernet

Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: FKM




EtherCAT X21, X22		
1	TX +	
2	RX +	
3	TX -	
4	RX -	
5	tidak digunakan	

IoT X23		
1	TX +	
2	RX +	
3	TX -	
4	RX -	
5	tidak digunakan	

Koneksi listrik - Koneksi proses

Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04		
1	Suplai sensor (US) L+	
2	input digital	
3	Suplai sensor (US) L-	
4	C/Q IO-Link	
5	tidak digunakan	



Master IO-Link dengan interface EtherCAT

IO-Link Master DL EC 4P IP67

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: M12; pengkodean: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	tidak digunakan
3	GND (US)
4	tidak digunakan