


Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-050KCED10- /US/ /V

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TM4511 + E33403

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

 **EHEDG Certified**

Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Folyamatcsatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario	
Beépítési hossz EL [mm]	63,8	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Alkalmazás	higiéniai rendszerek	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	50	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	50
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
---------------	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	5 / 14; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	--------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	229
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-050KCED10- /US/ /V

Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	Ra: < 0,6
Szondarúd átmérő [mm]	10
Beépítési hossz EL [mm]	63,8

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak. 3A-minősítés csak 3A-minősítéssel rendelkező adapterrel történő beépítés esetén érvényes. üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

