


Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-000KLER12-/US/

EC 1935/2004 

Termékjellemzők

Mérési tartomány	[°C]	-50...140
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz süllyesztve beépíthető

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Mérőelem		1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)
Közeg		folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	< 100; (< 5 min: 150)
Nyomásállóság	[bar]	16

Elektromos adatok

Védelmi osztály		III
-----------------	--	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	[°C]	-50...140
------------------	------	-----------

Pontosság / eltérés

Pontosság	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----------	-----	-----------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09	[s]	10 / 40; (vízhez (70 °C; 0,04 m/s))
--------------------------	-----	-------------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 69K; (megfelelő csatlakozóval együtt)

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	12683,9
------	------	---------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	126,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon)
Meghúzási nyomaték	[Nm]	10
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz süllyesztve beépíthető



Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-000KLER12-/US/

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

