



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/EXT.POT.

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
--------	---------------------------------

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi
----------	---

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	< 230
Tegangan nominal DC	[V]	24
Toleransi tegangan nominal	[%]	10
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	50...60
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan	[Imp/min]	5...5000
--------------------	-----------	----------

Akurasi/deviasi

Histeresis	[X01]	5...100
Kemampuan pengulangan	[X01]	< 5

Waktu respons

Penunda pengaktifan	[s]	0.5...15
---------------------	-----	----------



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/EXT.POT.

Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, merah
Keterangan		
Keterangan	*) desain khusus	
Koneksi listrik		
Koneksi		