




Suplai daya mode switch 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Produk tidak tersedia - entri arsip



CE cUL_{us} cUL_{us} LISTED

Data kelistrikan		
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Rentang tegangan input AC	[V]	100...240
Tegangan output DC	[V]	24...28
Kelas perlindungan		I; (IEC 61140)
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	1000
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 1000
Tegangan output	[V]	dapat disesuaikan
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	2.5
Jumlah sirkuit output		1
Sisa riak maks.	[mV]	50
Efisiensi (tegangan nominal 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87.1
Pelindung input eksternal		10 A; B
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Suplai daya mode switch 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Waktu buffering listrik (tegangan nominal 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450
---	------	-----

Output

Tahan dari hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Keandalan sinyal DC OK	30 V DC (< 1 A)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...70
Perlindungan		IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Data teknis

Berat	[g]	970.5
Tipe pemasangan		rel; (TH35 (EN 60715); ruang bebas untuk pendinginan konveksi 20 mm)
Dimensi	[mm]	129 x 50 x 136
Material		AlMg3; pelat baja; PC

Elemen display/pengoperasian

Display	DC ok	1 x LED, hijau
	kelebihan beban	1 x LED, merah


Keterangan

Keterangan	tegangan output ke SELV, PELV
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi



- 1: primer
2: sekunder