




Memori data IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Aplikasi

Aplikasi	penyimpanan data melalui IO-Link
----------	----------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 50
Kelas perlindungan	III
Ukuran memori [bit]	1042432
Tipe memori	FRAM
Siklus pembacaan maks.	tidak terbatas
Siklus penulisan maks.	tidak terbatas

Interface

Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
Mode SIO	tidak
Tipe port master yang diperlukan	A
DeviceID yang didukung	Tipe operasi default
	DeviceID 1423

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Suhu penyimpanan [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67; IP 69K

Pengujian/persetujuan

EME	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / berulang
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tidak berulang



Memori data IO-Link

DSU___KQRWIOUS03

Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Persetujuan UL	Ta	-20...60 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Limited Voltage/Current
	Nomor file UL	E205959

Data teknis

Berat	[g]	59.8
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	20 x 7 x 48
Material		PBT; TPU; baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
	Akses memori	1 x LED, kuning

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

