

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD06 .../US



1 érintkezési felület, lásd jelölés



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-100...600 °C	-148...1112 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Beépítési hossz EL [mm]	150; (közeghőmérséklet < 200 °C: 200)	

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	200	
Mérési tartomány	-100...600 °C	-148...1112 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
---------------	-------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	12 / 34; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	---------------------------------	--

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67	
-----------	-------	--

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	11415,5	
-----------	---------	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	96,3	
Méreték [mm]	Ø 6	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Szondarúd átmérő [mm]	6	
Beépítési hossz EL [mm]	150; (közeghőmérséklet < 200 °C: 200)	

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD06 .../US

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PTFE; hőálló 250 °C -ig

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

