




Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KDKD06 .../US



DNV
DNV.COM/AF

Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-100...600 °C	-148...1112 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Beépítési hossz EL	[mm]	200; (közeghőmérséklet < 200 °C: 250)
Felhasználási terület		
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység	[mm]	15
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	250
Mérési tartomány	-100...600 °C	-148...1112 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	12 / 34; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	11415,5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	101,9
Méretek	[mm]	Ø 6
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	200; (közeghőmérséklet < 200 °C: 250)
Megjegyzések		
Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD06 .../US

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PTFE; hőálló 250 °C -ig

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

