


Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M5 külső menet	
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Beszerezés	felületre szerelhető RTD szilárd testekhez	
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	11415,5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	80,95
Ház	Becsavarozható érzékelő	
Méretek	[mm]	M5 / L = 26
Menet megjelölés	M5	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1,5
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M5 külső menet	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

