


Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KCKD10-...../US/

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS5089

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	160
Megjegyzés a nyomásállósághoz	a vágógyűrűcsavarzatba való beépítésnél
Minimális merülési mélység [mm]	15

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
---------------	-----------------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	--------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	csatlakozó terület
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	233,4
Méret [mm]	Ø 10
Anyagok	rozsdamentes acél; FKM
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szondarúd átmérő [mm]	10



Becsavarható kábeles hőmérséklet-érzékelő

TS-500KCKD10-...../US/

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, FKM

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

