


DTC600



Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED status pengoperasian
- 2 Display batang LED
- 3 Ulir pemasangan: M4 kedalam penyisipan maks.: 15 mm



Aplikasi

Aplikasi	deteksi objek pada peralatan pengangkut
Persetujuan radio untuk	AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Taiwan; India; Cina; Israel
Catatan tentang persetujuan radio	Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	9...32 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150; (24 V)
Kelas perlindungan	III
Frekuensi pengoperasian [MHz]	13,56

Zona pendeteksian

Jarak penulisan/kepala pembaca depan [mm]	900
Jarak penulisan/kepala pembaca samping [mm]	1200
Jarak ke tag ID [mm]	mengacu pada tag ID E80384 : < 190

Interface

Interface komunikasi	CAN
Protokol	CANopen

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Suhu penyimpanan [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67


Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / guncangan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / sekali guncangan
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03

Data teknis		
Berat	[g]	458.5
Dimensi	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau/merah Interface CANOpen
		1 x Display batang LED, kuning komunikasi tag
Keterangan		
Keterangan		Untuk jarak ke tag ID lainnya, lihat lembar data yang relevan (E803xx)
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		
1	tidak digunakan	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	