


DTE904



Perangkat RFID yang ringkas

DTRUHFA HLRWENUS04



- 1 LED status pengoperasian
- 2 Display batang LED interface fieldbus
- 3 Ulir pemasangan M4 kedalaman penyisipan maks. 15mm



Aplikasi

Persetujuan radio untuk AS; Kanada; Meksiko

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	19.2...28.8 DC
Konsumsi arus [mA]	500
Konsumsi daya [W]	8.6
Kelas perlindungan	III
Frekuensi pengoperasian [MHz]	902...928
Standar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Daya transmisi EIRP [mW]	200; (maksimum: 250 mW)

Output

Beban arus maks. per output [mA] 100; (max.)

Interface

Interface komunikasi Ethernet

Ethernet - TCP/IP

Protokol	TCP/IP
Pengaturan pabrik	Alamat IP: 192.168.0.79 subnet maks: 255.255.255.0 alamat IP gateway: 192.168.0.100
Tipe penggunaan	pengaturan parameter; transmisi data


Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...55
Catatan tentang suhu sekitar	dengan pelat pemasangan dan elemen pendinginan: -20...60 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67



Perangkat RFID yang ringkas

DTRUHFA HLRWENUS04

Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / guncangan
		50 g (11 ms) / sekali guncangan
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Data teknis		
Berat [g]		695
Dimensi [mm]		113 x 118.6 x 50
Material		casing: aluminium; PBT / PC; baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian		
Display	suplai tegangan	1 x LED, hijau
	Display batang LED	4 x LED, kuning kekuatan sinyal Tag ID
	status	2 x LED, hijau/merah interface fieldbus
	status	2 x LED, hijau/kuning Ethernet
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - Ethernet		
Konektor: 2 x M12; pengkodean: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Koneksi listrik - suplai tegangan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		
PWR		
1	L+	
2	input/output digital 2	
3	L-	
4	input/output digital 1	
5	tidak digunakan	