




Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-015KIKD06...../US



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-50...250 °C	-58...482 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Beépítési hossz EL	[mm]	50
Felhasználási terület		
Mérőelem	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység	[mm]	15
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	50
Mérési tartomány	-50...250 °C	-58...482 °F
Megjegyzés a mérési tartományhoz	álló: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	11 / 37; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	11415,5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	26,4
Méretek	[mm]	Ø 6
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	50
Megjegyzések		
Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	



Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-015KIKD06...../US

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,15 m, PTFE

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

