


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-250KCKD6-...../US/

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TS9289

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	--------------------------------	--

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67	
-----------	-------	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	125	
Méret [mm]	Ø 6	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); FKM	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Szondarúd átmérő [mm]	6	

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-250KCKD6.-...../US/

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2,5 m, FKM

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

