


Unit RFID UHF yang ringkas

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED status pengoperasian
 2 Display batang LED
 3 Ulir pemasangan: M4 kedalaman penyisipan maks.: 15 mm



Aplikasi

Aplikasi	deteksi objek pada peralatan pengangkut
Persetujuan radio untuk	EU/RED; Inggris Raya
Catatan tentang persetujuan radio	Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 250
Konsumsi daya [W]	4.8
Kelas perlindungan	III
Frekuensi pengoperasian [MHz]	865...868
Standar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Daya transmisi ERP [mW]	120; (maksimum: 200 mW)

Interface

Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
DeviceID yang didukung	Tipe operasi default
	DeviceID 1418

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Suhu penyimpanan [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / guncangan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / sekali guncangan
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



Unit RFID UHF yang ringkas

DTRUHFE HLRWIOUS04

Perlindungan listrik	EN 61010-2-201	suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
----------------------	----------------	---

Data teknis

Berat	[g]	637.5
Dimensi	[mm]	120 x 50 x 113
Material		PBT; PC; baja tahan karat; aluminium

Elemen display/pengoperasian


Display	operasi	1 x LED, hijau
	komunikasi tag	4 x Display batang LED, kuning jumlah tag di lapangan

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



- 1 Suplai sensor L+
- 2 tidak digunakan
- 3 Suplai sensor L-
- 4 IO-Link
- 5 tidak digunakan