




Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-300KBBD08- I/US/ IV

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TT3281 vagy TT3081

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 csatlakozó terület
L = rúd hossz megfelel az EL beépítés hosszának



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Beépítési hossz EL [mm]	360	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	160	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	360	
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	-------------------------------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	csatlakozó terület	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100	
Védettség	IP 68; IP 69K	

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
-------------	-------------------	--------------

Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-300KBBD08- /US/ /V

Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
---------------	------------------	--------------------

Mechanikai adatok

Súly [g]	85
Méreték [mm]	Ø 8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szondarúd átmérő [mm]	8
Beépítési hossz EL [mm]	360

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

